

Bestellung

SMD Schablone für Schnellspannsystem



Anschrift (Besteller)



Ansprechpartner



Bezeichnung

Ihr Zeichen

Liefertermin

Versandart

Standard

Express



mit Perforation für Schnellspannsystem

Schnellspannsystem Typ

Fiducials

schneiden gravieren füllen


Bildposition

Kontur mittig Padbild mittig nach Skizze

Oberfläche

Standard WE-Polish WE-Elektropolish

Beschriftung

 LP-Seite Rakelseite
 Textposition lesbar aus Richtung

Padoptimierung

keine selektiv über alles
 verkleinern vergrößern mm %
 mit Radius mm

WE-Protect

Sicherheit geht vor. Auf Wunsch führen wir bei Schablonen mit Schnellspannsystem WE-Protect kostenlos für Sie aus (technische Machbarkeit vorausgesetzt)

Ja

Abmessung

Breite mm Höhe mm (max. 780 x 600 mm)

Materialdicke

Dicke µm (100, 120, 130, 150, 180, 200, 250, 300 µm)

Pads

Anzahl (die Anzahl der Durchbrüche für das Aufnahmesystem addieren wir für Sie)

Beschriftung

Zeile 1 (50 Zeichen pro Zeile)
 Zeile 2
 Zeile 3

Bestelldatum

Besteller